

ADAPTATEUR RYTHME CARDIAQUE (BPM)

ES16391



Cet adaptateur sert à mesurer la fréquence cardiaque instantanée d'un individu. Celle-ci est exprimée en BPM (Battements Par Minutes).

Il s'utilise avec un capteur de rythme cardiaque doigt ou oreille à commander séparément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etendue de mesure :	0 à 240 bpm
Résolution :	0,05 bpm
Précision :	$\pm 1,25$ bpm
Temps de réponse :	250ms
Température d'utilisation :	0°C à 60°C
Température de stockage :	-20°C à +80°C
Dimensions hors tout :	L=70mm x l=60mm x h=35mm
Masse :	65g

MODE D'EMPLOI

MISE EN SERVICE

Connecter directement le capteur de rythme cardiaque sur l'un des canaux de la centrale SYSAM-CAMPUS. Bien veiller à enfoncer le boîtier jusqu'au verrouillage du clip de maintien mécanique. La centrale alimente le capteur de rythme cardiaque et le reconnaît automatiquement grâce aux logiciels EUROSMART.



Connecter directement le capteur de rythme cardiaque sur un module Bluetooth CAMPUS. Bien veiller à enfoncer le boîtier jusqu'au verrouillage du clip de maintien mécanique. Le module Bluetooth reconnaît automatiquement le capteur de rythme cardiaque et se connecte ensuite sans fil vers un support informatique disposant d'un récepteur Bluetooth. Celui-ci sera alors reconnu automatiquement par l'application mobile d'Eurosmart.



INFORMATIONS

- Connecter directement le capteur BPM doigt ou oreille sur le connecteur jack 3.5mm du capteur de rythme cardiaque.